



REF Reflector LED

Reflectores LED de 10W, 10W con sensor, 20W, 50W, 50W con sensor y 100W.

Aplicaciones Típicas

- Residencial • Áreas exteriores

Certificaciones del Producto




Principales Características del Producto

- Reflectores LED de distintas potencias desde 10W hasta 100W.
- Temperatura de color de 5000K y 80 IRC.
- Voltaje de operación 120V- 277V.
- Temperatura de operación de - 20°C hasta 40°C.
- Reflector LED con sensor movimiento (10W y 50W).

Dimensiones


LEDREF1050




Vista frontal

Vista lateral

LEDREF1050MSL (Sensor integrado)




Vista frontal




Vista lateral

Dimensiones


LEDREF2050



Vista frontal




Vista lateral




Vista superior

LEDREF5050




Vista frontal




Vista lateral

LEDREF5050MSL (Sensor integrado)




Vista frontal




Vista lateral

LEDREF10050



Vista frontal



Vista lateral

Potencia y lúmenes

Modelo	Watts	Lúmenes	TCC	Voltaje	IRC	IP	Garantía
LEDREF1050	10w	1000	5000K	120V	80	IP65	1 año
LEDREF1050MSL	10w	1000	5000K	120V	80	IP65	1 año
LEDREF2050	20w	2000	5000K	120V	80	IP65	1 año
LEDREF5050	50w	5000	5000K	120 - 277V	80	IP65	1 año
LEDREF5050MSL	50w	5000	5000K	120 - 277V	80	IP65	1 año
LEDREF10050	100w	10000	5000K	120 - 277V	80	IP65	1 año

Especificaciones Técnicas

Construcción

- Carcasa de aluminio fundido a presión.
- La placa de montaje es de acero tipo bisagra para mejor acomodo.
- Disponible solo en color negro.

Eléctrico

- Voltaje de operación para 10W y 20W de 120V.
- Voltaje de operación para 50W y 100W de 120-277V.
- Debe utilizarse con cable resistente a altas temperaturas.
- LED con mantenimiento casi nulo.
- 30,000 horas de vida.
- Desde los 10W hasta los 100W de potencia.
- Temperatura de operación de -20°C hasta 40°C.

Óptica

- Modelos desde los 1000 a los 10,000 lúmenes.
- Lente resistente.
- 5000K.
- 80 IRC.

Control


- Modelo de 10W y 50W con sensor de movimiento integrado.

Garantía


- 1 año de garantía

Desempeño óptico

LEDREF1050 - 1000 lúmenes




LEDREF1050MSL - 1000 lúmenes (con sensor)




Desempeño óptico


LEDREF2050 - 2000 Lúmenes




LEDREF5050 - 5000 Lúmenes



LEDREF10050 - 10,000 Lúmenes



Sensor de Movimiento



- **LUX:** Con la perilla LUX podrá controlar la cantidad de luz que usted desee que emita el lumíentario.
- **SENS:** Con la perilla SENS podrá establecer la sensibilidad del sensor. (Pida ayuda a una persona para que se acerque poco a poco para establecer la sensibilidad deseada)
- **TIME:** Con la perilla TIME podrá indicar la cantidad de tiempo que desea que se mantenga encendido el lumíentario.