

Installation Instructions – Portfolio P236 Pendant Mounting Kit for 2" LED Ceiling Mounted Fixture

Instructions d'installation - Trousse de montage P236 Portfolio pour luminaire à DEL monté au plafond de 2 po

Instrucciones de instalación para el Kit de montaje suspendido P236 de 2" para la luminaria LED de montaje en techo

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk Of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk Of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

INSTALLATION

Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 7 lbs.

Important: When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following.

1. Mount swivel support to ears on flush mounted junction box.
2. Place canopy on stem.
3. Pull incoming wire leads through stem and fixture support mounting plate and attach with two locknuts.
4. Connect incoming wire leads to fixture wiring with lever nuts. Black to black, white to white, green to green.
5. Mount fixture support mounting plate to housing using the two screws (#6-32).
6. Insert swivel ball end of stem and fixture assembly into swivel support and splice wires to power supply leads.
7. Slide canopy over swivel support and secure by twisting to engage ears on swivel support.
8. Install trim per instructions provided with the cylinder.
9. These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure,

or process described, nor to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation, or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem, not covered sufficiently for user's purpose, please contact your Portfolio Lighting, Cooper Lighting Solutions representative.




Figure 1.

Instructions d'installation - Trousse de montage P236 Portfolio pour luminaire à DEL monté au plafond de 2 po

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour une référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez aucune isolation à moins de 76 mm (3 po) de toute partie du luminaire ou dans un endroit qui pourrait emprisonner la chaleur.

D'INSTALLATION

Remarque : Le luminaire doit être soutenu par des rails principaux ou une autre structure pouvant supporter un luminaire de 7 lb.

Important: Lors de l'utilisation d'équipement électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit.

1. Montez le support pivotant sur les oreilles encastrées standard sur la boîte d'encastrement.
2. Placer la verrière sur la tige.
3. Tirez les fils entrants à travers la tige et la plaque de montage du support et fixez avec deux contre-écrous.
4. Branchez les câbles de fils entrants au câblage des écrous de levier.
5. Montez la plaque de montage du support de fixation sur le boîtier à l'aide des deux vis.
6. Insérez l'extrémité de rotule de la tige et l'ensemble de fixation dans le support pivotant et les fils d'épaisseur pour alimenter les fils d'alimentation.
7. Glissez la verrière sur le support pivotant et Torsion pour engager les oreilles sur le support pivotant.
8. Installez la garniture selon les instructions fournies avec le cylindre.
9. Ces instructions ne prétendent ni couvrir tous les détails ou toutes les variations dans l'équipement, la procédure ou le processus décrit ni fournir des directives pour répondre à toutes les éventualités pouvant survenir durant l'installation, l'exploitation ou l'entretien.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements pour répondre à un problème, non couvert suffisamment pour l'objectif d'un utilisateur, veuillez communiquer avec votre Représentant de la Cooper Lighting Solutions chargé de Portfolio.




Figure 1.

Instrucciones de instalación para el Kit de montaje suspendido P236 de 2" para la luminaria LED de montaje en techo

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

INSTALACIÓN

Nota: Esta luminaria debería estar sostenida por guías u otra estructura con capacidad de sostener el peso de una luminaria de 7 libras (3,2 kg).

Importante: Al usar equipo eléctrico, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes.

1. Monte el soporte giratorio sobre las lengüetas de la caja de derivación montada a ras.
2. Coloque la cubierta sobre el vástago.
3. Tire de los cables de entrada del cable a través del vástago y la placa de montaje de la luminaria de soporte y fíjelos con dos contratueras.
4. Conecte los conductores de cables entrantes al cableado de la luminaria con tuercas de palanca.
5. Monte la placa de montaje del soporte de montaje en la carcasa usando los dos tornillos.
6. Inserte el extremo esférico giratorio del vástago y el conjunto de la luminaria en el soporte giratorio y los cables de empalme a los cables de alimentación.
7. Deslice la cubierta de resguardo sobre el soporte giratorio y asegúrela haciéndola girar para fijar las lengüetas en el soporte giratorio.
8. Instale la moldura según las instrucciones suministradas con el cilindro.
9. Por medio de estas instrucciones, no se pretende cubrir todos los detalles o variaciones en el equipamiento, procedimiento o proceso descritos ni aportar directivas para tratar cualquier posible contingencia durante la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Cuando se requiera mayor información para tratar un problema que no está cubierto suficientemente para los fines del usuario, contacte a su representante más cercano de Portfolio Lighting, Cooper Lighting Solutions.




Figura 1.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB520034EN
March 17, 2017

Cooper Lighting Solutions is a
registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une
marque de commerce déposée. Toutes
les autres marques de commerce sont
la propriété de leur propriétaire
respectif.

Cooper Lighting Solutions es una
marca comercial registrada. Todas las
marcas comerciales son propiedad de
sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications,
and compliances are subject to
change without notice

La disponibilité du produit, les
spécifications et les conformités
peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las
especificaciones y los cumplimientos
están sujetos a cambio sin previo aviso